



Borrhuckar med nyckelfri låsning Extra RV Utförande i metall, Typ: 13-1/2



Beställningsdata

Ordernummer	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

- **Nyckelfri borrhuck med självverkande radiallåsning. Ingen ytterligare låsning behövs (särskilt viktigt vid slagborrning).**
- **Mycket ergonomisk, lätt att använda, sexkant för skruvnycklar.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**
- **Genomborrat utförande för höger- och vänsterrotation (gänga M5 eller M6).**

Utrustad med startskydd.

Borrhuckskropp i en del; Borrhuck kan öppnas med en hand vid bormaskinens spindelstopp. Extremt kort utförande.

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd öppen	51 mm
Borrhuvudlängd stängd	60,9 mm
maximal maskineffekt	1100 W
fäste	1/2-20 tum
spännvidd	1,5 - 13 mm
Typ	13-1/2

Utvändig Ø	42,4 mm
Nyckelfri låsning	ja
Produktslag	Borrchuck nyckelfri