


Garant**Centrisk spännanordning basapparat Xtric, Typ: 125SP****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 363000 125SP |
| GTIN | 4062406219956 |
| Artikelklass | 310 |

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.**
- **Komplett härdad och med finfräst undersida.**
- **Perfekt centrisk fastspänning genom centruminställning.**
- **Spännback för ämnen och färdiga detaljer med minsta möjliga back-/ komponentlyft.**
- **Inklusive hål för LANG positioneringssystem, adapterbart på GARANT ZeroClamp och Erowa ITS148 (storlek 50 och 80) via mellanplatta.**
- **Verktyslöst backbyte. Genom att vända på backarna kan man ändra spännområdet.**
- **Automationsgränssnitt.**
- **Genialt verktyslöst backsnabbytessystem.**
- **Spännkraft upp till 25 kN vid 90 Nm vridmoment.**
- **Snabbt och intuitivt manövrerbar.**
- **Repeternoggrannhet <0,01 mm.**
- **Skala för förpositionering av spännmodulerna.**
- **Spindelmutter med eller utan pendelfunktion.**
- **Spännkant för spännkonsoler.**
- **Centruminställning med stiftnyckel.**

Användningsdata:

Perfekt för 5-sidig bearbetning. Centrisk fastspänning.

Passar till:

Överbackar nr 363010 – 363045.

leveransinnehåll:

Basskena, spindel, spindelmuttrar, **spindellock nr 363083.**

Specialtillbehör:

Sexkantskruvdragare nr 627424 storlek 5, ändhålsnyckel 628600 storlek 2, momentnyckel nr 656050, hylsnyckelinsats nr 642229, spännkonsoler nr 363081 80 och 361165 CS1, GARANT spännbult nr 363190, adapterplattor nr 363079, 363080, 363085. Höjdkonsol nr 363090 (i kombination med nr 363079). Monteringsstation nr 358595 52/96.

OBS!:

Passande överbackar nr 363010 – 363045 ingår inte i leveransen. Spännsituation S2 uppkommer om backen vänds. Avhjälp spännluckor vid typerna XS och XSP och H med hjälp av förskjutna överbackar.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| vikt | 9 kg |
| Spännvidd S1 | 0 - 94 mm |
| pendelvinkel | ±2 grad |
| Nyckelvidder | 5 mm |
| Nyckelvidder | 13 mm |
| maximalt vridmoment | 132 Nm |
| färgkod för passande tillbehör | Xtric 125 |
| L | 220 mm |
| Spännvidd S2 | 92 - 180 mm |
| Serie | Xtric |
| spännkraft upp till max | 32 kN |
| B | 125 mm |
| höjd H | 54 mm |
| Längsgående spår | 20 mm |
| Stickmått undersida | 96 mm |
| Produktslag | Maskinskruvstycke |

Tillbehör

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Spindelmutter styv höger Typ 125 | 363097 125 |
| | 363080 125/120 |

Adapterplatta, centrumspännback ZS Typ / för
spänndiameter 125/120 mm

| | |
|--|----------------|
| Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 25 mm | 363076 25 |
| mjuka överbackar Typ 160S | 363034 160S |
| Spindelmutter pendlande höger Typ 125 | 363099 125 |
| mjuka överbackar Typ 160A | 363034 160A |
| Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 20 mm | 363076 20 |
| Spännjärn Typ CS1 | 361165 CS1 |
| Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 12 mm | 363076 12 |
| Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 30 mm | 363076 30 |
| Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 30C mm | 363076 30C |
| Adapterplatta, centrumspännback ZS Typ / för spänndiameter 125/138 mm | 363080 125/138 |
| Spindellager komplett Typ 125/220 | 363008 125/220 |
| Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 32C mm | 363076 32C |
| Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 10 mm | 363076 10 |
| Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 32 mm | 363076 32 |
| Spindelmutter pendlande vänster Typ 125 | 363098 125 |