

Garant**Gängsnitt HSS, MF: 42X1,5****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 141050 42X1,5 |
| GTIN | 4062406222635 |
| Artikelklass | 11K |

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,5 mm

Utvändig Ø: 75 mm

höjd: 20 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|-----------|
| höjd | 20 mm |
| Utvändig Ø | 75 mm |
| stigning | 1,5 mm |
| Toleransklass | DIN 13 6g |
| gänga | M42×1,5 |

| | |
|--------------|-----------|
| Gängtyp | MF |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | EN 22568 |
| Skärriktning | Höger |
| Produktslag | Gängsnitt |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Olja | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |