

**Garant****Gängsnitt, G: G2.1/4**

## Beställningsdata

Ordernummer	142050 G2.1/4
GTIN	4062406224011
Artikelklass	11K

## Beskrivning

### Utförande:

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

### Användningsdata:

**För cylindriska Whitworth-rörgångor** DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 13,18 mm

Utvändig Ø: 105 mm

höjd: 22 mm

## Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	13,18 mm
Skärriktning	Höger
Toleransklass	A
gänga	G2.1/4

höjd	22 mm
Varvper tum	11
Utvändig Ø	105 mm
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 24231
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		