

Garant**Gängsnitt, UNC: 1.3/8-6****Beställningsdata**

Ordernummer	142520 1.3/8-6
GTIN	4062406224219
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Användningsdata:

För UNC-grovgångor ASME – B1.1.

Toleransklass: 2A

Varvper tum: 6

Gäng-Ø: 34,93 mm

Utvändig Ø: 65 mm

höjd: 25 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	34,93 mm
Varvper tum	6
Utvändig Ø	65 mm
höjd	25 mm

gänga	1.3/8-6 UNC
Skärriktning	Höger
Gängtyp	UNC
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Toleransklass	2A
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		