

**Garant****Gängsnitt 6g, M: M52****Beställningsdata**

Ordernummer	140300 M52
GTIN	4062406221638
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form.  $\geq$  M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 5 mm

Utvändig Ø: 90 mm

höjd: 36 mm

**Teknisk beskrivning**

höjd	36 mm
Utvändig Ø	90 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
stigning	5 mm
gänga	M52

Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		