

**Garant****Gängsnitt, UNF: 1.1/2-12****Beställningsdata**

Ordernummer	142620 1.1/2-12
GTIN	4062406224257
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

**Användningsdata:**

**För UNF-fingängor ASME – B1.1.**

Toleransklass: 2A

Varvper tum: 12

Gäng-Ø: 38,1 mm

Utvändig Ø: 75 mm

höjd: 20 mm

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	12
Utvändig Ø	75 mm
Gäng-Ø	38,1 mm
höjd	20 mm

gänga	1.1/2-12 UNF
Skärriktning	Höger
Gängtyp	UNF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Toleransklass	2A
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		