

Garant**Gängsnitt 6g, M: M33****Beställningsdata**

Ordernummer	140300 M33
GTIN	4062406221171
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form. \geq M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 3,5 mm

Utvändig Ø: 65 mm

höjd: 25 mm

Teknisk beskrivning

höjd	25 mm
stigning	3,5 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
Utvändig Ø	65 mm
gänga	M33

Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		