

Garant**Gängsnitt HSS-E, MF: 33X2****Beställningsdata**

Ordernummer	141055 33X2
GTIN	4062406223847
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad, spånvinkel ca 15°. För rostbeständiga stål och höghållfaststål.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 2 mm

Utvändig Ø: 65 mm

höjd: 18 mm

Teknisk beskrivning

stigning	2 mm
Utvändig Ø	65 mm
höjd	18 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M33x2

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		