

**Garant****Gängsnitt, G: G3.1/2**

## Beställningsdata

Ordernummer	142060 G3.1/2
GTIN	4062406224165
Artikelklass	11K

## Beskrivning

**Utförande:**

**Sexkants**-gängsnitt **utan** spiralspets, för efterskärning.

**Användningsdata:**

För **cylindriska Whitworth-rörgångor** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 100,33 mm

nyckelvidd: 150 mm

höjd: 25 mm

## Teknisk beskrivning

höjd	25 mm
Gäng-Ø	100,33 mm
nyckelvidd	150 mm
Varvper tum	11
gänga	G3.1/2

Toleransklass	A
Skärriktning	Höger
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 382
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		