

**Garant****Gängsnitt, BSP: W2.1/4**

## Beställningsdata

Ordernummer	141550 W2.1/4
GTIN	4062406223939
Artikelklass	11K

## Beskrivning

### Utförande:

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

### Användningsdata:

**För Whitworthgänga** enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

## Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	57,15 mm
Skärriktning	Höger
Toleransklass	medel
gänga	W2.1/4
Varvper tum	4
höjd	36 mm
Utvändig Ø	105 mm

Gängtyp	BSW
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		