

Garant**Gängsnitt HSS, MF: 5,5X0,9**

Beställningsdata

Ordernummer	141050 5,5X0,9
GTIN	4062406223106
Artikelklass	11K

Beskrivning

Utförande:Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.****Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 0,9 mm

Utvändig Ø: 20 mm

höjd: 5 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	20 mm
höjd	5 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
stigning	0,9 mm
gänga	M5,5×0,9

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		