

**Garant****Gängsnitt, G: G7/8**

## Beställningsdata

Ordernummer	142060 G7/8
GTIN	4062406224103
Artikelklass	11K

## Beskrivning

**Utförande:**

**Sexkants**-gängsnitt **utan** spiralspets, för efterskärning.

**Användningsdata:**

För **cylindriska Whitworth-rörgångor** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Varvper tum: 14

Gäng-Ø: 30,2 mm

nyckelvidd: 60 mm

höjd: 18 mm

## Teknisk beskrivning

nyckelvidd	60 mm
Gäng-Ø	30,2 mm
höjd	18 mm
Varvper tum	14
gänga	G7/8

Toleransklass	A
Skärriktning	Höger
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 382
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		