

Garant**Gängsnitt HSS, MF: 4,5X0,35**

Beställningsdata

Ordernummer	141050 4,5X0,35
GTIN	4062406223052
Artikelklass	11K

Beskrivning

Utförande:Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.****Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 0,35 mm

Utvändig Ø: 20 mm

höjd: 5 mm

Teknisk beskrivning

Toleransklass	DIN 13 6g
stigning	0,35 mm
höjd	5 mm
Utvändig Ø	20 mm
gänga	M4,5×0,35

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		