

Garant**Gängsnitt, UNC: 1.1/2-6****Beställningsdata**

Ordernummer	142520 1.1/2-6
GTIN	4062406224172
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Användningsdata:

För UNC-grovgångor ASME – B1.1.

Toleransklass: 2A

Varvper tum: 6

Gäng-Ø: 38,1 mm

Utvändig Ø: 75 mm

höjd: 30 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	38,1 mm
Varvper tum	6
höjd	30 mm
Utvändig Ø	75 mm

gänga	1.1/2-6 UNC
Skärriktning	Höger
Gängtyp	UNC
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Toleransklass	2A
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		