

Garant**Gängsnitt vänstergänga, M-LH: M11****Beställningsdata**

Ordernummer	140620 M11
GTIN	4062406221805
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form.

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Skärriktning: Vänster

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,5 mm

Utvändig Ø: 30 mm

höjd: 11 mm

Teknisk beskrivning

stigning	1,5 mm
Utvändig Ø	30 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
höjd	11 mm
gänga	M11

Gängtyp	M-LH
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Vänster
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		