

**Garant****Gängsnitt, UNC: 1.1/4-7****Beställningsdata**

Ordernummer	142520 1.1/4-7
GTIN	4062406224189
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

**Användningsdata:**

**För UNC-grovgångor** ASME – B1.1.

Toleransklass: 2A

Varvper tum: 7

Gäng-Ø: 31,75 mm

Utvändig Ø: 65 mm

höjd: 25 mm

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	7
höjd	25 mm
Utvändig Ø	65 mm
Gäng-Ø	31,75 mm

gänga	1.1/4-7 UNC
Skärriktning	Höger
Gängtyp	UNC
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Toleransklass	2A
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		