

## Gängsnitt 6e, M: M20



### Beställningsdata

Ordernummer	140350 M20
GTIN	4062406221720
Artikelklass	11K

### Beskrivning

#### Utförande:

Solid, förslitsad form.  $\geq$  M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Toleransområde 6e = **med undertolerans ca 0,03–0,04 mm.** För toleransklass "medel" där gängorna förses med ett **galvaniskt skyddsskikt.**

### Teknisk beskrivning

Utvändig $\varnothing$	45 mm
höjd	18 mm
Toleransklass	DIN 13 6e
stigning	2,5 mm
gंगा	M20
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		