

**Garant****Gängsnitt HSS, MF: 60X1,5****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 141050 60X1,5 |
| GTIN         | 4062406222857 |
| Artikelklass | 11K           |

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

**Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,5 mm

Utvändig Ø: 105 mm

höjd: 22 mm

**Teknisk beskrivning**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Utvändig Ø    | 105 mm    |
| höjd          | 22 mm     |
| stigning      | 1,5 mm    |
| Toleransklass | DIN 13 6g |
| gänga         | M60×1,5   |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Gängtyp      | MF        |
| Flankvinkel  | 60 grad   |
| Skärmaterial | HSS       |
| Norm         | EN 22568  |
| Skärriktning | Höger     |
| Produktslag  | Gängsnitt |

### Användardata

|                              | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig)             | mindre lämplig |                |         |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Olja                         | lämplig        |                |         |
| torrt                        | mindre lämplig |                |         |