

**Garant****Gängsnitt, BSP: W1.3/8****Beställningsdata**

Ordernummer	141550 W1.3/8
GTIN	4062406223892
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

**Användningsdata:**

**För Whitworthgänga** enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	34,93 mm
Skärriktning	Höger
Toleransklass	medel
gänga	W1.3/8
Utvändig Ø	65 mm
Varvper tum	6
höjd	25 mm

Gängtyp	BSW
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		