

**Garant****Gängsnitt, G: G4**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 142060 G4     |
| GTIN         | 4062406224417 |
| Artikelklass | 11K           |

## Beskrivning

**Utförande:**

**Sexkants**-gängsnitt **utan** spiralspets, för efterskärning.

**Användningsdata:**

För **cylindriska Whitworth-rörgångor** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 113,03 mm

nyckelvidd: 160 mm

höjd: 25 mm

## Teknisk beskrivning

|             |           |
|-------------|-----------|
| nyckelvidd  | 160 mm    |
| Varvper tum | 11        |
| Gäng-Ø      | 113,03 mm |
| höjd        | 25 mm     |
| gänga       | G4        |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Toleransklass | A         |
| Skärriktning  | Höger     |
| Gängtyp       | G         |
| Flankvinkel   | 55 grad   |
| Skärmaterial  | HSS       |
| Norm          | DIN 382   |
| Produktslag   | Gängsnitt |

### Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig)              | mindre lämplig |                |         |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | mindre lämplig |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | mindre lämplig |                |         |
| CuZn                          | mindre lämplig |                |         |
| Olja                          | lämplig        |                |         |
| torrt                         | mindre lämplig |                |         |