

SWISS TOOLS

Skärhållare Höger, HSK-T, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/11HPmm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 320030 40/11HP |
| GTIN | 2050002039629 |
| Artikelklass | 36D |

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610–320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|-------------|
| Minimiförborrningshåldiameter D_1 min | 50 mm |
| Vändskärsstorlek | 11 |
| Passande vändskär | DC.. 11T3.. |
| Reservdel | S05 |
| Skaft-Ø | 40 mm |
| utkragningslängd A-mått | 55 mm |
| Axelspetsavstånd f | 27 mm |
| totallängd | 75 mm |
| fäste | HSK-T |
| Användning | Höger |

| | |
|--------------|--------------|
| Hållare norm | ISO 12164-3 |
| Invändig | ja |
| Skafttyp | Hålskaftkona |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Hävarm nr 4 Typ P02 | 320612 P02 |
| Spännskruv nr 3 Typ D07 | 320611 D07 |
| Munstycksring nr 5 Typ D07 | 320613 D07 |
| Spännskruv nr 3 Typ P05 | 320611 P05 |
| Underläggsplatta nr 1 Typ P02 | 320610 P02 |
| Rörstift nr 7 Typ P02 | 320618 P02 |
| Spännskruv nr 3 Typ P02 | 320611 P02 |
| Rörstift nr 7 Typ P06 | 320618 P06 |
| Underläggsplatta nr 1 Typ P06 | 320610 P06 |
| Underläggsplatta nr 1 Typ P04 | 320610 P04 |
| Rörstift nr 7 Typ P05 | 320618 P05 |
| Underläggsplatta nr 1 Typ P05 | 320610 P05 |
| Spännskruv nr 3 Typ P06 | 320611 P06 |
| Hävarm nr 4 Typ P01 | 320612 P01 |
| Spännskruv nr 3 Typ P01 | 320611 P01 |
| Spännkonsol nr 6 Typ D07 | 320614 D07 |
| Hävarm nr 4 Typ P04 | 320612 P04 |
| Rörstift nr 7 Typ P01 | 320618 P01 |
| Hävarm nr 4 Typ P06 | 320612 P06 |
| Högeffektivt kylmunstycke (HP) Typ 63 | 320001 63 |
| Hävarm nr 4 Typ P05 | 320612 P05 |
| Underläggsplatta nr 1 Typ P01 | 320610 P01 |

Rörstift nr 7 Typ P04

320618 P04