

SWISS TOOLS

**Skärhållare Vänster, HSK-T, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/11HPmm****Beställningsdata**

Ordernummer	320041 40/11HP
GTIN	2050002039674
Artikelklass	36D

**Beskrivning****OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610–320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Axelspetsavstånd f	27 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>1</sub> min	50 mm
Skaft-Ø	40 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
utkragningslängd A-mått	55 mm
Vändskärsstorlek	11
Reservdel	S05
totallängd	75 mm
fäste	HSK-T
Användning	Vänster

Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Skafttyp	Hålskaftkona
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Hävarm nr 4 Typ P01	320612 P01
Spännskruv nr 3 Typ P06	320611 P06
Underläggsplatta nr 1 Typ P05	320610 P05
Spännskruv nr 3 Typ D07	320611 D07
Spännskruv nr 3 Typ P01	320611 P01
Underläggsplatta nr 1 Typ P06	320610 P06
Rörstift nr 7 Typ P04	320618 P04
Hävarm nr 4 Typ P04	320612 P04
Spännskruv nr 3 Typ P05	320611 P05
Underläggsplatta nr 1 Typ P02	320610 P02
Munstycksring nr 5 Typ D07	320613 D07
Hävarm nr 4 Typ P02	320612 P02
Spännkonsol nr 6 Typ D07	320614 D07
Rörstift nr 7 Typ P02	320618 P02
Hävarm nr 4 Typ P06	320612 P06
Högeffektivt kylmunstycke (HP) Typ 63	320001 63
Rörstift nr 7 Typ P06	320618 P06
Underläggsplatta nr 1 Typ P01	320610 P01
Rörstift nr 7 Typ P01	320618 P01
Underläggsplatta nr 1 Typ P04	320610 P04
Rörstift nr 7 Typ P05	320618 P05
Spännskruv nr 3 Typ P02	320611 P02

Hävarm nr 4 Typ P05

320612 P05