

SWISS TOOLS

Skärhållare Vänster, PSC, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/11HPmm**Beställningsdata**

Ordernummer	320331 40/11HP
GTIN	2050002039872
Artikelklass	36D

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610–320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Reservdel	S05
Vändskärsstorlek	11
Skaft-Ø	40 mm
Minimiförbörningshåldiameter D ₁ min	50 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Axelspetsavstånd f	27 mm
utkragningslängd A-mått	50 mm
totallängd	74 mm
fäste	PSC
Användning	vänster

Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Spännkonsol nr 6 Typ D07	320614 D07
Spännskruv nr 3 Typ P01	320611 P01
Rörstift nr 7 Typ P05	320618 P05
Underläggsplatta nr 1 Typ P06	320610 P06
Spännskruv nr 3 Typ P05	320611 P05
Hävarm nr 4 Typ P04	320612 P04
Underläggsplatta nr 1 Typ P05	320610 P05
Rörstift nr 7 Typ P02	320618 P02
Underläggsplatta nr 1 Typ P04	320610 P04
Underläggsplatta nr 1 Typ P02	320610 P02
Rörstift nr 7 Typ P06	320618 P06
Underläggsplatta nr 1 Typ P01	320610 P01
Hävarm nr 4 Typ P05	320612 P05
Hävarm nr 4 Typ P06	320612 P06
Spännskruv nr 3 Typ P02	320611 P02
Rörstift nr 7 Typ P04	320618 P04
Högeffektivt kylmunstycke (HP) Typ 63	320001 63
Munstycksring nr 5 Typ D07	320613 D07
Spännskruv nr 3 Typ P06	320611 P06
Hävarm nr 4 Typ P02	320612 P02
Hävarm nr 4 Typ P01	320612 P01
Spännskruv nr 3 Typ D07	320611 D07
Rörstift nr 7 Typ P01	320618 P01

