

SWISS TOOLS

Skärhållare Höger, PSC, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 50/12HPmm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 320315 50/12HP |
| GTIN | 2050002039827 |
| Artikelklass | 36D |

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610–320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|-------------|
| Axelspetsavstånd f | 35 mm |
| Reservdel | P01 |
| Minimiförbörningshåldiameter D ₁ min | 63 mm |
| Passande vändskär | CN.. 1204.. |
| Skaft-Ø | 50 mm |
| Vändskärsstorlek | 12 |
| utkragningslängd A-mått | 60 mm |
| totallängd | 90 mm |
| fäste | PSC |
| Användning | Höger |

| | |
|--------------|-------------|
| Hållare norm | ISO 26623-1 |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Munstycksring nr 5 Typ D07 | 320613 D07 |
| Rörstift nr 7 Typ P06 | 320618 P06 |
| Högeffektivt kylmunstycke (HP) Typ 63 | 320001 63 |
| Hävarm nr 4 Typ P02 | 320612 P02 |
| Rörstift nr 7 Typ P05 | 320618 P05 |
| Rörstift nr 7 Typ P01 | 320618 P01 |
| Underläggsplatta nr 1 Typ P04 | 320610 P04 |
| Spännskruv nr 3 Typ P05 | 320611 P05 |
| Spännskruv nr 3 Typ P06 | 320611 P06 |
| Spännskruv nr 3 Typ P01 | 320611 P01 |
| Spännskruv nr 3 Typ D07 | 320611 D07 |
| Rörstift nr 7 Typ P02 | 320618 P02 |
| Hävarm nr 4 Typ P04 | 320612 P04 |
| Hävarm nr 4 Typ P06 | 320612 P06 |
| Underläggsplatta nr 1 Typ P06 | 320610 P06 |
| Underläggsplatta nr 1 Typ P05 | 320610 P05 |
| Hävarm nr 4 Typ P05 | 320612 P05 |
| Spännskruv nr 3 Typ P02 | 320611 P02 |
| Underläggsplatta nr 1 Typ P01 | 320610 P01 |
| Spännkonsol nr 6 Typ D07 | 320614 D07 |
| Underläggsplatta nr 1 Typ P02 | 320610 P02 |
| Hävarm nr 4 Typ P01 | 320612 P01 |
| Rörstift nr 7 Typ P04 | 320618 P04 |

