

**Garant****Fäll- och höjdställningsanordning med skruvstycke, käftbredd/skruvstycke: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer

967565 140

GTIN

4045197806666

Artikelklass

91J

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil och höghållfast smidd stålkonstruktion. Mycket smidig gång och exakt styrning tack vare CNC-bearbetade komponenter. Extrem kraftig fastspänning tack vare speciell klämanordning. Snabbare låsning i valfritt läge med en säkerhetslåspak.

**Säkerhetsfunktion:** Skruvstycket kan bara fällas ner i rätt läge (när fixeringsbulten hakat fast i hacket på liftröret).

**Fördel:**

- **Ett skruvstycke som monterats på höjdställaren kan vridas 360° utan extra vridplatta.**
- **Fri arbetsyta vid nedfällning under arbetsplattan.**
- **Genom inbyggnad i låsbart hölje med dörr kan fäll- och höjdställaren förvaras stöldsäkert (hölje på begäran).**

**Användningsdata:**

För centimeterexakt anpassning av skruvstycket till ergonomiskt ideal arbetshöjd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering under arbetsbänken. Skruvstycke nr 967100 storlek 140.

**Lackering:**

Silvergrå.

**OBS!:**

Lämpar sig inte för inbyggnad i ett hus.

Låt backarna vara öppna 50 mm vid nedfällning så att skruvstycket ligger kant i kant med arbetskivan i nedfällt läge.

## Teknisk beskrivning

höjd intryckt	296 mm
vikt	36 kg
höjdställningsområde	132 mm
Produktslag	Höjdställare