



MultiMaster AMM 300 Plus Start Ackumulator, Typ: 71292561



Beställningsdata

Ordernummer	077825 71292561
GTIN	4014586884141
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med **Starlock verktygsfäste** (förbättrad kraftöverföring som ger över 35 % högre arbetstempo).

- **Nästan obegränsade tillämpningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, rivning) genom det oscillerande rörelseförloppet (låg dammbildning).**
- **Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal förborring.**
- **Högsta möjliga kvalitet och stabilitet med metallväxel och genomgående användning av kul- och nållager.**
- **Optimal hantering genom ergonomisk design med Softgrip-inlägg och låg vikt.**

Tack vare Starlock Plus verktygsfäste får du tillgång till cirka 100 FEIN tillbehör i kapacitetsklasserna Starlock och Starlock Plus.

MultiTool för utbyggnad och renovering med grundutrustning för sågning i trä, metaller, gipsskivor och plast.

leveransinnehåll:

1 st verktygsväska av plast, 1 st E-Cut Long-Life sågblad (35 mm), 1 st E-Cut Long-Life sågblad (65 mm), 1 st Universal E-Cut sågblad (44 mm).

Inkl. 1 st snabbbladdare ALG 80, 2 st litiumjonbatteripackar (12 V / 3 Ah). 1 verktygsväskest **"Batteri"** med laddare, 1 slipplatta, vardera 3 slippapper (K 80, 120, 180), 1 universal E-Cut-sågblad (29 mm).

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073834 och 073845.

passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fin typ E 12 V

tillverkarens beteckning: AFMT 12 QSL

batterikapacitet: 3 Ah

Batterispänning: 12 V

verktygsfäste: StarlockPlus, Starlock

excenterfrekvens: 11000 - 18000 min⁻¹

Svängningsvinkel: 3,2 grad

Teknisk beskrivning

Batterispänning	12 V
batterikapacitet	3 Ah
tillverkarens beteckning	AFMT 12 QSL
excenterfrekvens	11000 - 18000 min ⁻¹
vikt	1,5 kg
hörmått slipplatta	80 mm
verktygsfäste	StarlockPlus, Starlock
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	2
Svängningsvinkel	3,2 grad
Energiförsörjning	Batteridrivna
förpackning	Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fin typ E 12 V
Produktslag	Oscillerare

Tillbehör

Batteriladdare Typ FE30	073845 FE30
Batteriladdare Typ FE50	073845 FE50
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE12 V	073836 FE12
Batteriladdare Typ FE80	073845 FE80
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE12 V	073837 FE12

