

**Kärnborr HSS Skärdjup 25 mm, Ø DC: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 119010 12 |
| GTIN | 4014586611471 |
| Artikelklass | 03G |

Beskrivning**Utförande:**

HSS-kärnborr med QuickIN-fäste.

Totallängd: 72 mm för alla borrdimensioner

Passar till:

Snabbbytessystem för tidsbesparande verktygsbyte utan nyckel.

Passar till FEIN kärnborrenheter, med adapter även för andra fabrikat. Kärnborret avverkar bara en enda materialring, vilket sparar cirka 40 %–60 % tid.

leveransinnehåll:

Utan centrerstift.

OBS!:

FEIN kärnborrenheter se nr 076520/ 076524/ 076526 Grupp 0 – Verkstadsutrustning.

Vid användning av kärnborr 119010 och 119000 krävs centreringsstiftet 119019.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|--------------|
| Nominell Ø D _c | 12 mm |
| Skärmaterial | HSS |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Kärnhålsborr |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Aluminium, plast | mindre lämplig | | |
| Alu (kortspånig) | lämplig | | |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| INOX < 900 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |