



## Kärnborr HSS Skärdjup 25 mm, Ø DC: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	119010 32
GTIN	4014586614397
Artikelklass	03G

### Beskrivning

**Utförande:**

HSS-kärnborr med QuickIN-fäste.

**Totallängd: 72 mm** för alla borrdimensioner

**Passar till:**

Snabbbytessystem för tidsbesparande verktygsbyte utan nyckel.

Passar till FEIN kärnborrenheter, med adapter även för andra fabrikat. Kärnborret avverkar bara en enda materialring, vilket sparar cirka 40 %–60 % tid.

**leveransinnehåll:**

**Utan** centrerstift.

**OBS!:**

FEIN kärnborrenheter se nr 076520/ 076524/ 076526 Grupp 0 – Verkstadsutrustning.

Vid användning av kärnborr 119010 och 119000 krävs centreringsstiftet 119019.

### Teknisk beskrivning

Nominell Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Skärmaterial	HSS
Färgring	Utan
Produktslag	Kärnhålsborr

### Användardata

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		