

Garant**Slipskiva (CER), Ø 76,2 mm, Kornstorlek: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	553923 36
GTIN	4045197805348
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Optimal förbindelse mellan stödtallrik och slipskiva med snabbytessystem (invändig gänga).
Snabbt och enkelt byte av slippapper för hand, även efter krävande användning.
Slippapperets helt centrerade placering ger vibrationsfri gång.

Keramikkorn (CER), mycket lämplig för bearbetning av rostfria stål och nickellegeringar. Effektiv avverkning och kall slipning.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer inom verktygs-, form- och modelltillverkning, liksom vid maskin-, apparat- och tanktillverkning. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

OBS!:

Ytterligare mått och kornstorlekar levereras vid begäran.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	76,2 mm
Kornstorlek	36
Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
Produktslag	Slipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 75M
mm

553920 75M