

**Garant****Slipskiva (CER), Ø 76,2 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	553923 60
GTIN	4045197805355
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Optimal förbindelse mellan stödtallrik och slipskiva med snabbytessystem (invändig gänga).  
Snabbt och enkelt byte av slippapper för hand, även efter krävande användning.  
Slippapperets helt centrerade placering ger vibrationsfri gång.

**Keramikkorn (CER)**, mycket lämplig för bearbetning av rostfria stål och nickellegeringar. Effektiv avverkning och kall slipning.

**Användningsdata:**

**För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer** inom verktygs-, form- och modelltillverkning, liksom vid maskin-, apparat- och tanktillverkning. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

**OBS!:**

Ytterligare mått och kornstorlekar levereras vid begäran.

**Teknisk beskrivning**

skiv-Ø	76,2 mm
Kornstorlek	60
Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Slipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 75M  
mm

553920 75M