



## Skyddshjälm BOP ENERGY 3000, Färg: YELLOW



### Beställningsdata

Ordernummer	097807 YELLOW
GTIN	4017765057398
Artikelklass	09K

### Beskrivning

#### Utförande:

**Högklassig Duroplast-hjälm** av glasfiberarmerad polyester för användning vid arbeten under spänning eller i närheten av spänningsförande delar **upp till 1000 V AC** (eller 1500 V DC). Hjälmens är formbeständig också vid hög temperatur och skyddar mot ljudbågar. Skydd mot stänk av flytande metall (MM) och sidodeformation (LD). Beständig mot kyla ned till -30 °C och mot värme upp till 150 °C.

- **Sexpunkts bältesband, höjdinställbart**
- **Utan fäste**
- **Svettrem av naturläder**
- **Rak form**
- **Med vridlås**

#### Användningsdata:

Energiförsörjare, starkströmsdrift, järnvägsbolag, hetområden, kemisk industri, elektrikerarbeten.

#### Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

#### Specifikation:

Skydd mot stänk av flytande metall (MM) och sidodeformation (LD). Beständig mot kyla ned till -30 °C och mot värme upp till 150 °C.

#### Passar till:

Stör ljusbågvisir nr 097836 med hjälp av multifunktionsadapter nr 097831.

hjälmegenskap: Skydd mot stänk av flytande metall

Material hjälmskal: UP-GF fiberglas-polyester

Glasbeläggning: kemikaliebeständig

Breddjustering: Vridlås

Storlek: 53 - 61 cm

vikt: 475 g

## Teknisk beskrivning

Breddjustering	Vridlås
vikt	475 g
Glasbeläggning	kemikaliebeständig
Storlek	53 - 61 cm
hjälmegenskap	Skyddar ned till -30°C
hjälmegenskap	Elektrisk isolering
hjälmegenskap	Skyddar upp till 150 °C
hjälmegenskap	Skydd mot lateral deformation
hjälmegenskap	Skydd mot stänk av flytande metall
Material hjälmskal	UP-GF fiberglas-polyester
Norm	DIN EN 50365
Norm	DIN EN 397
Produktslag	Skyddshjälm

## Tillbehör

Svetsband Typ SL	097822 SL
Klart visir med gummiband Energy Visor	097835
hakrem Upphängning 4P	097823 4P
Klarvisir ArcShield Glasmaterial PC	097836 PC
Svetsband Typ HT	097822 HT
Svetsband Typ L	097822 L