



Skyddshjälm EuroGuard, Färg: WHITE



Beställningsdata

Ordernummer	097816 WHITE
GTIN	4017765038038
Artikelklass	09K

Beskrivning

Utförande:

Säkerhetshjälm i högtryckspolyetylen i modern design, **låg vikt** kombinerat med optimal skyddsytta. Lämpar sig väl för användning utomhus och vid låga temperaturer ned till -20 °C. Den stora pannytan ger ett **tryckbart område** på 6 x 6 cm. Den höjdställbara invändiga utrustningen med sex stycken upphängningspunkter säkerställer en hög bärkomfort. Två urtag i sidorna gör att hörselskydd och ansiktsskärm kan användas. Med regnkanal, 30 mm Euroslot-hållare, svetsband i ekologiskt konstläder och reglerbar sidoventilation.

Användningsdata:

byggindustri, konstruktions- och anläggningsarbeten.

Norm:

DIN EN 397

Passar till :

Hörselkåpor nr 097756; 097753

Reservdel:

nr 097822 svetsband i tre utföranden.

Material hjälmskal: HDPE

vikt: 340 g

Teknisk beskrivning

vikt	340 g
------	-------

Färg	WHITE
Material hjälmskal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Produktslag	Skyddshjälm

Tillbehör

Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 3	097753 3
Svetsband Typ SL	097822 SL
Svetsband Typ L	097822 L
hakrem Upphängning 4P	097823 4P
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X5	097756 X5
Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 1	097753 1
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X4	097756 X4
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X2	097756 X2
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X1	097756 X1
Svetsband Typ HT	097822 HT
Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 2	097753 2
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X3	097756 X3