



## Induktiv vippindikator, Typ: GT31



### Beställningsdata

Ordernummer	434779 GT31
GTIN	7630041112337
Artikelklass	45A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vinkelrörlig mätpets för mätningar i två riktningar. Kullagrat hävarmsystem med massutjämnning. Kollisionsskyddad med två glidkopplingar. Mätinsats med hårdmetallkula - Ø 2 mm, **svängbar 180°**. Självständig sondriktningsomkoppling utan teckenbyte. Hölje med två laxstjärtlister.

#### Användningsdata:

Perfekt för parallellitets- och rakhetsmätningar liksom för uppriktning av maskiner.

### Teknisk beskrivning

mätområde	±0,3 mm
Linjäritetsavvikelse (L=mätlängd i mm)	$0,2 + 50 \times L^2 \mu\text{m}$
repeterbarhet	0,1 $\mu\text{m}$
mätkraft vid den elektriska nollpunkten	0,1 N
Produktslag	Pickup