



Kärnbormaskin, Typ: 727053



Beställningsdata

Ordernummer 076520 727053

GTIN 4014586886039

Artikelklass 03F

Beskrivning

Utförande:

- **Stor magnethållkraft och säkerhetskoppling** garanterar ett säkert arbete i alla positioner.
- **Integrerad tillförsel av kylsmörjmedel** för rena snittytor och lång verktygsanvändningstid.
- **Komfort-magnethållkraftvisning.**
- **Höger-/vänstergång** (även för gängskärning).
- **Viktoptimerad konstruktion.**

Kompakt, lågvikts 1-växlad magnet-kärnbormaskin med hög funktionalitet och lutningsgivare.

leveransinnehåll:

Inklusive kylsmörjmedelsbehållare, spännband, 1 st centreringsstift, spånkrokar och väska.

Specialtillbehör:

På begäran.

OBS!:

HM-kärnborr och fästen finns från nr 119000. Passande QuickIN-Max-fäste och HM-kärnborrar max. DM 100 mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| maximal gängtapps-Ø i stål | M14 mm |
| maximal kärnborr-Ø i stål | 12 - 35 mm |
| höjd | 603 mm |
| maximal spiralborr-Ø i stål | 16 mm |
| maximal sänk-Ø | 31 mm |
| form verktygshållare | QuickIN |
| nätspänning | 230 V |
| Bredd | 198 mm |
| effektförbrukning | 1100 W |
| längd magnetfot | 175 mm |
| tillverkarens beteckning | KBU35Q |
| maximal brotsch-Ø | 16 mm |
| arbetslag | 135 mm |
| bredd magnetfot | 80 mm |
| varvtalsområde 1:a växeln | 130 - 520 min ⁻¹ |
| Längd | 311 mm |
| vikt | 10,6 kg |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| förpackning | Transportväska |
| Produktslag | Kärnbormaskin |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 15 mm | 119000 15 |
| Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 38 mm | 119000 38 |
| Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 16 mm | 119000 16 |
| Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 40 mm | 119000 40 |
| Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 20 mm | 119000 20 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 28 mm | 119000 28 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 55 mm | 119000 55 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 24 mm | 119000 24 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 13 mm | 119000 13 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 50 mm | 119000 50 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 26 mm | 119000 26 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 30 mm | 119000 30 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 35 mm | 119000 35 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 45 mm | 119000 45 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 17 mm | 119000 17 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 22 mm | 119000 22 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 12 mm | 119000 12 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 62 mm | 119000 62 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 25 mm | 119000 25 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 43 mm | 119000 43 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 65 mm | 119000 65 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 18 mm | 119000 18 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 32 mm | 119000 32 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 14 mm | 119000 14 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 60 mm | 119000 60 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 52 mm | 119000 52 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 21 mm | 119000 21 |
| Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 36 mm | 119000 36 |