



## Enväxlad handbormaskin, Typ: 720552



### Beställningsdata

Ordernummer	075110 720552
GTIN	4014586882413
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

##### Fein handbormaskin –

- Precisionsborrhuck utförd helt av metall.
- Steglös elektronisk varvtalsreglering för känslig förborring.
- Metallväxelhus för säkert lagerstöd.
- Räfflat extrahandtag för säkert grepp.
- FEIN Sensitiv-handtag för ett icke tröttande och säkert arbete.
- Integralströmbrytare för bekväm manövrering.

Kompakt med hög hastighet.

#### Fördel:

Steglös elektronisk varvtalsinställning.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 snabbchuck 0,5 – 10 mm, med spännkraftssäkring.

### Teknisk beskrivning

chuckfäste	1/2 tum – 20 UNF
Höger-/vänstergång	ja
vikt	1,7 kg
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

effektförbrukning	500 W
borrhuckens spännvidd	0,5 - 10 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	6 mm
tillverkarens beteckning	BOP-6
maximal spiralborr-Ø i trä	20 mm
varvtalsområde	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Bormaskin