



Enväxlad handbormaskin, Typ: 720553



Beställningsdata

Ordernummer	075110 720553
GTIN	4014586882468
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Fein handbormaskin –

- **Precisionsborrchuck utförd helt av metall.**
- **Steglös elektronisk varvtalsreglering för känslig förborring.**
- **Metallväxelhus för säkert lagerstöd.**
- **Räfflat extrahandtag för säkert grepp.**
- **FEIN Sensitiv-handtag för ett icke tröttande och säkert arbete.**
- **Integralströmbrytare för bekväm manövrering.**

Mångsidig handbormaskin för borring, försänkning och gängskärning.

Fördel:

Inklusive borrchuck med spännkraftsäkring.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 snabbchuck 1,5 – 13 mm, **med spännkraftssäkring.**

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	BOP-10
borrchuckens spännvidd	1,5 - 13 mm
chuckfäste	1/2 tum – 20 UNF
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²

maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
effektförbrukning	500 W
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
vikt	1,8 kg
Höger-/vänstergång	ja
varvtalsområde	0 - 1500 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Bormaskin