

Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/11 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	19 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftmått	12 mm
ISO-kod hållare	STGCR/L 1212F11
Skrivsats förvändskär	269028 18
totallängd L	80 mm
Funktionsbredd L ₄	16 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	90 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 18

269028 18

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500