

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/11mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	16 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Skaftmått	12 mm
Huvudängd L ₁	19 mm
totallängd L	80 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	STGCR/L 1212F11
Skruvsats för vändskär	269028 18
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	90 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 18	269028 18
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500