

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	19 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	100 mm
Skaftmått	16 mm
ISO-kod hållare	STGCR/L 1616H11
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Skrivsats förvändskär	269028 18
Passande vändskär	TC.. 1102..
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	90 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 18	269028 18
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500