

**Sticksåg, Typ: GST150BCE****Beställningsdata**

Ordernummer	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Artikelklass	03B

Beskrivning**Utförande:**

Bosch sticksåg med enkelt och verktygslöst byte av sågblad via Bosch SDS-systemet. Sticksåg **ibygelform**.

- **Stora kapacitetsreserver också i hårda och tjocka balkar genom den kraftfulla och överbelastningståliga 780 W-motorn.**
- **Extremt robust och böjstyv fotplatta för mycket grov användning.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 st sågblad, täckkåpa, glidsko, utsugsadapter, sugmunstycke, transportväska.

Teknisk beskrivning

slaghast.	500 - 3100 min ⁻¹
effektförbrukning	780 W
tillverkarens beteckning	GST150BCE
vikt	2,7 kg
maximala vibrationer enligt EN	7,0 m/s ²
maximalt sågdjup i stål	10 mm
maximalt sågdjup i trä	150 mm

Vektygsbyte utan hjälpverktyg	ja, SDS-system
anmärkning	Robusta
pendelrörelse	4x
geringsinställning	ja
lämpliga sticksågblad	588400 – 588551
förpackning	Transportväska
Utförande	Bygelform
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Såg

Tillbehör

Sticksågbladssats Beteckning T118AHM	588400 T118AHM
Sticksågbladssats Beteckning T118A	588400 T118A
Sticksågbladssats Beteckning T318A	588400 T318A
Sticksågbladssats Beteckning T118AF	588400 T118AF
Sticksågbladssats Beteckning T127D	588400 T127D
Sticksågbladssats Beteckning T318B	588400 T318B
Sticksågbladssats Beteckning T118B	588400 T118B