

**Sticksåg, Typ: GST160CE****Beställningsdata**

Ordernummer	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Artikelklass	03B

Beskrivning**Utförande:**

Bosch sticksåg med enkelt och verktyglöst byte av sågblad via Bosch SDS-systemet. Sticksåg i **stavform**.

- **Mycket exakt sågbladstyrning med patenterad dubbelrulle minskar sågbladets böjning – för utmärkt skärprecision.**
- **Stark 800 W-motor med Constant Electronic erbjuder effektreserver också i hårda material.**
- **Mycket låga vibrationer genom massutjämningsystem som ger en förstklassigt lugn gång.**

leveransinnehåll:

Inklusive 3 st sågblad, utsugsadapter, L-Boxx 136, 1/1 L-Boxx-inlägg.

Teknisk beskrivning

slaghast.	800 - 3000 min ⁻¹
maximalt sågdjup i trä	160 mm
maximala vibrationer enligt EN	7,5 m/s ²
tillverkarens beteckning	GST160CE

effektförbrukning	800 W
maximalt sågdjup i stål	10 mm
geringsinställning	ja
Vektygsbyte utan hjälpverktyg	ja, SDS-system
lämpliga sticksågblad	588400 – 588551
vikt	2,2 kg
pendelrörelse	4x
anmärkning	Ljusstark, LED
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Utförande	stavform
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Såg

Tillbehör

Sticksågbladssats Beteckning T318A	588400 T318A
Sticksågbladssats Beteckning T127D	588400 T127D
Sticksågbladssats Beteckning T118B	588400 T118B
Sticksågbladssats Beteckning T118AHM	588400 T118AHM
Sticksågbladssats Beteckning T118AF	588400 T118AF
Sticksågbladssats Beteckning T318B	588400 T318B
Sticksågbladssats Beteckning T118A	588400 T118A