

Garant**Rengöringspropeller, Skoveldiameter: 260****Beställningsdata**

Ordernummer	358950 260
GTIN	4062406229412
Artikelklass	31E

Beskrivning**Utförande:**

- **Robust konstruktion.**
- **Skovlarna öppnas och stängs genom spindelns varvtal.**
- **Märkta skoveländar, för optimerad synlighet.**
- **För fastsättning i godtyckliga verktyghållarsystem med invändig kylning.**

Starta maskinen med 2000 varv/minut och öka långsamt till 5000 – 8000 varv/minut.

Fördel:

- **Effektiv rengöring av spännelement, arbetsstycken och maskinbord.**
- **Borttagning av spånrester och utblåsning av vattenfickor.**
- **Perfekt komplettering till den automatiserade arbetsprocessen.**

Specialtillbehör:

Reservrengöringspropeller nr 358951 1 och 4.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	20 mm
varvtalsområde	5000 - 8000 min ⁻¹

Produktslag

Rengöringspropeller

Tillbehör

Reservrengöringspropeller Typ 1

358951 1

Reservrengöringspropeller Typ 4

358951 4

Reservfjädersats 4 st 4

358953 4