

Garant**Insticksverktyg, bitshållare, Bitshållare: 1/4tum****Beställningsdata**

Ordernummer	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Spärrfunktionen omställbar för höger-/vänsterdragning.**Användningsdata:**

För fastsättning av bits med sexkantskaft enligt DIN ISO 1173, C 6,3 och E 6,3 (1/4 tum).

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Insticksverktygens belastbarhet är begränsad motsvarande nyckelvidden och kan därför vara lägre än momentnycklarnas kapacitet.

Teknisk beskrivning

bredd B	17,5 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
kontinuerlig belastbarhet	15 Nm
Antal tänder	60
Bitshållare	1/4 tum
insticksskaft	9×12 mm
stickmått S	17,5 mm
höjd h	12,4 mm
Material	Kromvanadinstål
Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Verktyg med spärrfunktion	ja
Produktslag	Insticksverktyg, bitshållare