

Garant**Fyrfaldig ringspärrnyckel "4 i 1", Typ: 21-27****Beställningsdata**

Ordernummer	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Mycket lättgående, stabila spärrnycklar på båda sidorna – omkopplingsbara för höger- och vänsterdragning. På båda sidor finns vardera 2 olika nyckelvidder.

Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd h_2	30 mm
maximal ring- \varnothing D1	40 mm
maximal ringhöjd h_1	26 mm
Nyckelvidd d_4	27 mm
Nyckelvidd d_1	21 mm
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelvidd d_3	24 mm
Nyckelvidd d_2	22 mm
Totallängd L	275 mm
maximal ring- \varnothing D2	52 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel