

Garant**Fyrfaldig ringspärrnyckel "4 i 1", Typ: 12-15****Beställningsdata**

Ordernummer	614847 12-15
GTIN	4062406229900
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Mycket lättgående, stabila spärrnycklar på båda sidorna – omkopplingsbara för höger- och vänsterdragning. På båda sidor finns vardera 2 olika nyckelvidder. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \emptyset D1	26,5 mm
Nyckelvidd ₁	12 mm
maximal ringhöjd h ₁	17,1 mm
maximal ring- \emptyset D2	29,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h ₂	18 mm
Nyckelvidd ₄	15 mm
Totallängd L	190 mm
Nyckelvidd ₂	13 mm
Nyckelvidd ₃	14 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel