



## Precisionscylinderlås med hög bygel samma låsegenskaper, Höljes-Ø: 40mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085876 40
GTIN	4003482453124
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Massiv mässingsstomme, rostfritt precisionslåssystem, härdad och förkromad stålbygel, dubbelregling.

Med extra hög bygel.

Serie 116 Profi kan på förfrågan levereras i följande specialutföranden: Lås enligt prototyp eller låsspecifikation, anordning med huvudnyckel och extranyckel.

Hänglåset är försett med en massiv mässingsstomme och säkrar portar, föremål och mycket annat - och till och med ännu flexiblare!

Det speciella med det här låset är den utomordentligt höga bygeln. Med den kan du placera låset ännu flexiblare på olika ställen. Låsbygeln är dessutom stålhard och dubbellåst.

Innanmätet i 116 HB Profi med precisionslåsmekanismen är optimalt skyddad mot rost tack vare mässingsstommen.

#### Funktion:

**Huvudnyckel** innebär att nyckeln kan öppna och stänga **flera** lås eller cylindrar.

#### leveransinnehåll:

Hänglås med 2 nycklar.

### Teknisk beskrivning

Antal nycklar	2
Antal lås	1
Lås	samma låsegenskaper
Bygel dubbelt låst	ja
med skydd för nyckelhål	nej
husets material	Mässing
Höljes-Ø	40 mm
Invändig bygelhöjd	60 mm
Serie	116 Profi
hög bygel	ja
Härdad bygel	ja
Produktslag	Hänglås