



Precisionscylinderlås med hög bygel samma låsegenskaper, Höljes-Ø: 30mm



Beställningsdata

Ordernummer	085876 30
GTIN	4003482451120
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Massiv mässingsstomme, rostfritt precisionslåssystem, härdad och förkromad stålbygel, dubbelregling.

Med extra hög bygel.

Serie 116 Profi kan på förfrågan levereras i följande specialutföranden: Lås enligt prototyp eller låsspecifikation, anordning med huvudnyckel och extranyckel.

Hänglåset är försett med en massiv mässingstomme och säkrar portar, föremål och mycket annat - och till och med ännu flexiblare!

Det speciella med det här låset är den utomordentligt höga bygeln. Med den kan du placera låset ännu flexiblare på olika ställen. Låsbygeln är dessutom stålhard och dubbellåst.

Innanmätet i 116 HB Profi med precisionslåsmekanismen är optimalt skyddad mot rost tack vare mässingstommen.

Funktion:

Huvudnyckel innebär att nyckeln kan öppna och stänga **flera** lås eller cylindrar.

leveransinnehåll:

Hänglås med 2 nycklar.

Teknisk beskrivning

med skydd för nyckelhål	nej
hög bygel	ja
Serie	116 Profi
Härdad bygel	ja
Antal nycklar	2
Antal lås	1
Lås	samma låsegenskaper
Höljes-Ø	30 mm
Bygel dubbelt låst	ja
Invändig bygelhöjd	45 mm
husets material	Mässing
Produktslag	Hänglås