

PRYOR

Bokstavsstämpelsats, 27 delar Normalskrift A-Z, &, typhöjd: 5mm



Beställningsdata

Ordernummer	085430 5
GTIN	5022044002951
Artikelklass	08W

Beskrivning

Utförande:

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

Teknisk beskrivning

skafttjocklek	9,5
typhöjd	5 mm
totallängd	70 mm

Produktslag

Handslagstämpel

TillbehörLösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/L mm

085431 5/L

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/X mm

085431 5/X

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/K mm

085431 5/K

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/T mm

085431 5/T

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/E mm

085431 5/E

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/G mm

085431 5/G

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/C mm

085431 5/C

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/R mm

085431 5/R

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/F mm

085431 5/F

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/N mm

085431 5/N

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/B mm

085431 5/B

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/J mm

085431 5/J

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/V mm

085431 5/V

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/H mm

085431 5/H

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
5/P mm

085431 5/P

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 5/U mm	085431 5/U
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 5/O mm	085431 5/O
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 5/Q mm	085431 5/Q
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 5/I mm	085431 5/I
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 5/Y mm	085431 5/Y
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 5/W mm	085431 5/W
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 5/A mm	085431 5/A
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 5/D mm	085431 5/D
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 5/S mm	085431 5/S
Slagstämplar hållare Typ GRIP	085475 GRIP
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 5/& mm	085431 5/&
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 5/Z mm	085431 5/Z
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 5/M mm	085431 5/M