

**HOLEX****ER-hylschuckar Form AD, BT 50 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 302827 25     |
| GTIN         | 4062406230098 |
| Artikelklass | 32A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft blåstrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.**
- **Högklassig precisionsspännmutter.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive ER-hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**OBS!:**

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

**Teknisk beskrivning**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Reserv ER-spännmutter   | 25        |
| utkragningslängd A-mått | 100 mm    |
| Utvändig-Ø D            | 42 mm     |
| spännvidd               | 1 - 16 mm |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| ER-chucknyckel            | 25             |
| Spännhylsa D <sub>1</sub> | 1-16 mm        |
| fäste                     | BT 50 A = 100  |
| Hållare norm              | ISO 7388-2     |
| Hållare norm              | JIS B6339      |
| Form                      | AD             |
| Rundgångsnoggrannhet      | ≤ 3 μm         |
| Bearbetningsstrategi      | HPC            |
| Produktslag               | Spänntångchuck |

---

## Tillbehör

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25 | 309680 25 |
|--------------------------------------|-----------|